KI5206


Detector capacitivo

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: KI6000

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



CE

Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance	[mm]	3...15
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	13; (24 V)
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	250
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	40
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí

KI5206

Detector capacitivo

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

Rango de detección			
Alcance	[mm]	3...15	
Alcance ajustable		sí	
Valor por defecto de alcance	[mm]	15	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70	
Grado de protección		IP 65	
Resistencia aumentada a interferencias		sí; (Alta immunidad a los parásitos electromagnéticos)	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	102,6	
Carcasa		Tipo con rosca	
Montaje		no enrasable	
Dimensiones	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92	
Nombre de la rosca		M30 x 1,5	
Materiales		PBT	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios			
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 2	
		destornillador: 1	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x conector para válvulas tipo A DIN (DIN EN 175301-803)



KI5206

Detector capacitivo

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

Conexión

