




Detector capacitivo

KNM18NUKFPKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: KG5069
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Botón de programación



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M18 x 1 / L = 76,5
Campo de aplicación		
Fluidos		fluidos en forma de polvo; líquidos; Aceites; lubricantes
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	17; (24 V)
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	250
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	5
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada

KN5115



Detector capacitivo

KNM18NUKFPKG

Resistente a sobrecargas	sí	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección	IP 65	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
Datos mecánicos		
Carcasa	Tipo con rosca	
Montaje	no enrasable	
Dimensiones	[mm]	M18 x 1 / L = 76,5
Nombre de la rosca	M18 x 1	
Materiales	PP negro	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Función	1 x LED, rojo
Accesorios		
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Conexión		

