


KQ5102



Detector capacitivo

KQ-3120NFPKG/0,04M/AS



- 1 LED
- 2 Superficie activa



Características del producto	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm]	12
Interfaz de comunicación	IO-Link
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	20 x 7 x 48
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme a UL)
Consumo de corriente [mA]	< 17
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Principio de medición	capacitivo
Salidas	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	10
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí
Rango de detección	
Alcance [mm]	12
Alcance real Sr [mm]	12 ± 10 %



Detector capacitivo

KQ-3120NFPKG/0,04M/AS

Precisión / diferencias		
Histéresis	[% del Sr]	1...15
Deriva del punto de conmutación		-20...20
	[% del Sr]	
Software / programación		
Opciones de parametrización	solo a través de IO-Link	
Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	
Tipo de transmisión	COM1 (4,8 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Perfiles	Smart Sensor	
Modo SIO	sí	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	371
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Nota sobre la temperatura ambiente	para aplicaciones UL: ...50 °C	
Grado de protección	IP 65; IP 67	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-4-2	8 kV AD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	3 V
	EN 55011	clase B
Resistencia a vibraciones	EN 60068-2-6 Fc	(10...55 Hz) / 1 mm de amplitud, periodo de oscilación 5 min., 30 min. por cada eje con resonancia o 55 Hz
Resistencia a choques	EN 60068-2-27 Ea	30 g 6 choques / 11 ms semisinusoidal (x, y, z)
MTTF	[años]	771
Datos mecánicos		
Peso	[g]	17,9
Carcasa	rectangular	
Montaje	no enrasable	
Dimensiones	[mm]	20 x 7 x 48
Materiales	PBT; TPE-U; Acero inoxidable	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

KQ5102



Detector capacitivo

KQ-3120NFPKG/0,04M/AS


Conexión eléctrica - Conector macho

Cable: 0,04 m, PUR, Ø 2,9 mm

Conector: 1 x M8; codificación: A



Conexión



4: OUT / IO-Link