
KT5111

Pulsador luminoso capacitivo

KTMDF-KGRBPKG/2M




Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	Ø 29 / L = 31
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		dinámico
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	30
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	500
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Duración de la señal de salida	[ms]	300
Tiempos de reacción		
Tiempo de reacción	[ms]	35

KT5111

Pulsador luminoso capacitivo

KTMDF-KGRBPKG/2M

Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85	
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)	
Homologaciones / pruebas			
CEM		IEC 61000-4	
MTTF	[años]	531	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	98,5	
Dimensiones	[mm]	Ø 29 / L = 31	
Materiales		PA 6.6-GF30 negro; Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Estado de conmutación	1 x LED, rojo
		Función	1 x LED, verde activable
Accesorios			
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 1	
		Anillo sellante: 1	
Accesorios (opcionales)		Tapa para botón	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			
Cable: 2 m, PUR			
Conexión			



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco