




Pulsador luminoso capacitivo

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: KT5110
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	Ø 29 / L = 31
Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	estático
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	12...30 DC
Consumo de corriente [mA]	30
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	500
Salidas	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	200
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí


KT5105



Pulsador luminoso capacitivo

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Tiempos de reacción		
Tiempo de reacción	[ms]	35
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	41,8
Dimensiones	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiales		PA 6.6-GF30 negro; Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios		
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 1
		Anillo sellante: 1
Accesorios (opcionales)		Tapa para botón
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 0,3 m, PUR		
Conexión		



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul