
KT5150

Pulsador luminoso capacitivo

KTMBF-KRGBPKG/2M



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	Ø 29 / L = 31
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		biestable
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	30
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	500
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Tiempos de reacción		
Tiempo de reacción	[ms]	35
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85

KT5150


Pulsador luminoso capacitivo

KTMBF-KRGBPKG/2M

Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)	
Homologaciones / pruebas			
CEM		IEC 61000-4	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	99	
Dimensiones	[mm]	Ø 29 / L = 31	
Materiales		PA 6.6-GF30 negro; Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Estado de conmutación	1 x LED, verde
		Función	1 x LED, rojo activable
Accesorios			
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 1	
		Anillo sellante: 1	
Accesorios (opcionales)		Tapa para botón	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			

Cable: 2 m, PUR

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco