


KT5151



Pulsador luminoso capacitivo

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	Ø 29 / L = 31
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		biestable
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	30
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	500
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Tiempos de reacción		
Tiempo de reacción	[ms]	35
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85

KT5151



Pulsador luminoso capacitivo

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M

Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)
---------------------	---

Datos mecánicos

Peso [g]	55
Dimensiones [mm]	Ø 29 / L = 31
Materiales	PA 6.6; Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, verde
	Función	1 x LED, rojo activable

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 1
	Anillo sellante: 1
Accesorios (opcionales)	Tapa para botón

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Cable: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

