

## Pulsador luminoso capacitivo

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: KT5309

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Características del producto

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Alimentación      | PNP                 |
| Función de salida | normalmente abierto |
| Dimensiones [mm]  | Ø 32 / L = 31       |

### Campo de aplicación

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Principio de funcionamiento | dinámico |
|-----------------------------|----------|

### Datos eléctricos

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Tensión de alimentación [V]                     | 12...30 DC |
| Consumo de corriente [mA]                       | 30         |
| Clase de protección                             | III        |
| Protección contra inversiones de polaridad      | sí         |
| Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 500        |

### Salidas

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Alimentación                                                    | PNP                 |
| Función de salida                                               | normalmente abierto |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200                 |
| Protección contra cortocircuitos                                | sí                  |
| Resistente a sobrecargas                                        | sí                  |
| Duración de la señal de salida [ms]                             | 300                 |

# KT5301



## Pulsador luminoso capacitivo

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

### Tiempos de reacción

|                    |      |    |
|--------------------|------|----|
| Tiempo de reacción | [ms] | 35 |
|--------------------|------|----|

### Condiciones ambientales

|                      |      |                                             |
|----------------------|------|---------------------------------------------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -40...85                                    |
| Grado de protección  |      | IP 65; IP 67; IP 69K; (en la parte frontal) |

### Datos mecánicos

|             |      |                                                                        |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| Peso        | [g]  | 65,2                                                                   |
| Dimensiones | [mm] | Ø 32 / L = 31                                                          |
| Materiales  |      | inox (1.4404 / 316L); Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV |

### Indicaciones / elementos de mando

|           |                       |                |
|-----------|-----------------------|----------------|
| Indicador | Estado de conmutación | 1 x LED, rojo  |
|           | Disponibilidad        | 1 x LED, verde |

### Accesorios

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Componentes incluidos   | tuercas de fijación: 1 |
|                         | Anillo sellante: 1     |
| Accesorios (opcionales) | Tapa para botón        |


### Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

### Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR

Conexión



Colores de los hilos :  
BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul