


M9H202



Detector para cilindros

M9B3002BBPKG/B/AM/500/1M/AMP



Características del producto	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Alcance [mm]	2
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M14 x 1,5 / L = 41
Campo de aplicación	
Sistema	Carcasa completamente metálica
Aplicación	Cilindros hidráulicos
Fluidos	Detecta metales férricos
Presión de rotura mín. [bar]	2000
Resistencia a la presión [bar]	500
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	< 23
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Salidas	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	1,6
Corriente residual máx. [mA]	0,1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	200
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

M9H202



Detector para cilindros

M9B3002BBPKG/B/AM/500/1M/AMP

Rango de detección		
Alcance	[mm]	2
Precisión / diferencias		
Histéresis	[% del Sr]	< 15
Deriva del punto de conmutación		10
	[% del Sr]	
Repetibilidad	[% del Sr]	10
Condiciones ambientales		
Pico de presión	[bar]	1000
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 65; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
	EN 55011	clase B
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
Resistencia a vibraciones	EN 60068-2-6 Fc	20 g 50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes / 10...3000 Hz -20...50 °C
Resistencia a choques	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas / -25...85 °C
Resistencia a choques continuos	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas / -20...50 °C
MTTF	[años]	925
Datos mecánicos		
Peso	[g]	81,6
Carcasa		Tipo con rosca
Montaje		enrasable
Dimensiones	[mm]	M14 x 1,5 / L = 41
Nombre de la rosca		M14 x 1,5
Materiales		Carcasa: Acero inoxidable inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: FKM
Par de apriete	[Nm]	< 25
Carcasa completamente metálica		sí
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

M9H202




Detector para cilindros

M9B3002BBPKG/B/AM/500/1M/AMP

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul

Conector: 1 x AMP ((282105-1))

Diagramas y curvas

