




Detector para cilindros

MFH4002BCPKG/B/AM/500 /ZH



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado
Alcance	[mm]	1,8
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M12 x 1 / L = 41
Campo de aplicación		
Sistema		Carcasa completamente metálica
Aplicación		Cilindros hidráulicos
Fluidos		Detecta metales férricos
Presión de rotura mín.	[bar]	2000
Resistencia a la presión	[bar]	500
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 23
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	1,6
Corriente residual máx.	[mA]	0,1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí

MFH208



Detector para cilindros

MFH4002BCPKG/B/AM/500 /ZH

Rango de detección		
Alcance	[mm]	1,8
Precisión / diferencias		
Histéresis	[% del Sr]	< 15
Deriva del punto de conmutación		10
	[% del Sr]	
Repetibilidad	[% del Sr]	10
Condiciones ambientales		
Pico de presión	[bar]	1000
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 65; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
	EN 55011	clase B
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
Resistencia a vibraciones	EN 60068-2-6 Fc	20 g 50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes / 10...3000 Hz -20...50 °C
Resistencia a choques	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas / -40...85 °C
Resistencia a choques continuos	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas / -20...50 °C
MTTF	[años]	2098
Homologación UL	Número de homologación UL	C007
Datos mecánicos		
Peso	[g]	88
Carcasa		Tipo con rosca
Montaje		enrasable
Dimensiones	[mm]	M12 x 1 / L = 41
Nombre de la rosca		M12 x 1
Materiales		Carcasa: Acero inoxidable; Junta tórica: FKM; junta de soporte: PTFE
Par de apriete	[Nm]	< 25
Carcasa completamente metálica		sí
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos		tuerkas de fijación: 1
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.


Detector para cilindros

MFB4002BCPKG/B/AM/500 /ZH

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm²

Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro

BN = marrón

BU = azul

WH = blanco

Diagramas y curvas

