MK5045

Detector para cilindros lobulados

MKP3000-BPKG/5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Superficie activa

CE

Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	37 x 30 x 27
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	2
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	300
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos		sí

MK5045

Detector para cilindros lobulados

MKP3000-BPKG/5M

Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada	
Resistente a sobrecargas		sí	
Rango de detección			
Sensibilidad de reacción	[mT]	3	
Velocidad de paso de pistón	[m/s]	< 5	
Precisión / diferencias			
Histéresis	[mm]	1	
Repetibilidad	[mm]	0,1	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75	
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
Resistencia a choques y vibraciones		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Datos mecánicos			
Superficie activa		delante	
Tipo de cilindro		cilindros lobulados	
Dimensiones	[mm]	37 x 30 x 27	
Materiales		aluminio; plástico	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			

Cable: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Conexión



Colores de los hilos :

BN = marrón
BU = azul
BK = negro