




Detector para cilindros lobulados

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: MK5108 + E11799
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	37 x 30 x 27
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	2
Salidas	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	300



Detector para cilindros lobulados

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Frecuencia de conmutación [Hz]	5000
DC	
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Sensibilidad de reacción [mT]	3
Velocidad de paso de pistón [m/s]	< 5

Precisión / diferencias

Histéresis [mm]	1
Repetibilidad [mm]	0,1

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
Resistencia a choques y vibraciones	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Datos mecánicos

Superficie activa	delante
Tipo de cilindro	cilindros lobulados
Dimensiones [mm]	37 x 30 x 27
Materiales	aluminio; plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A



MK5011



Detector para cilindros lobulados

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Conexión

