


Detector para cilindros lisos

MKR3000-ANKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: MK5114

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	Ø 8 / L = 30

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	2

Salidas

Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	300
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Sensibilidad de reacción [mT]	3
Velocidad de paso de pistón [m/s]	< 5

Precisión / diferencias

Histéresis [mm]	1
Repetibilidad [mm]	0,1

MK5029



Detector para cilindros lisos

MKR3000-ANKG

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
Resistencia a choques y vibraciones		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Datos mecánicos

Superficie activa		delante
Tipo de cilindro		Cilindros lisos
Dimensiones	[mm]	Ø 8 / L = 30
Materiales		aluminio; plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------


Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro