




Detector para cilindros con ranura en T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 12
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	1
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	3,1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	10000
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada



Detector para cilindros con ranura en T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Resistente a sobrecargas	sí
Rango de detección	
Sensibilidad de reacción [mT]	2,5
Velocidad de paso de pistón [m/s]	< 5
Precisión / diferencias	
Histéresis [mm]	1...2
Repetibilidad [mm]	0,1
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67
Homologaciones / pruebas	
CEM	EN 60947-5-2
Resistencia a choques y vibraciones	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Datos mecánicos	
Superficie activa	delante
Tipo de cilindro	cilindros con ranura en C
Dimensiones [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materiales	LCP
Indicaciones / elementos de mando	
Indicador	Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 0,5 m, PUR	
Conexión eléctrica - Conector macho	
Conector: 1 x M8; codificación: A; bloqueo: Tuerca moleteada, giratorio	



MK5058



Detector para cilindros con ranura en T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Conexión

