




Detector para cilindros lobulados

MKP3000-ANKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Superficie activa



Características del producto

Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	37 x 30 x 27

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	2

Salidas

Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	300
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos	sí

MK5039



Detector para cilindros lobulados

MKP3000-ANKG

Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección	
Sensibilidad de reacción [mT]	3
Velocidad de paso de pistón [m/s]	< 5

Precisión / diferencias	
Histéresis [mm]	1
Repetibilidad [mm]	0,1

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas	
CEM	EN 60947-5-2 EN 55011
Resistencia a choques y vibraciones	clase B 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)


Datos mecánicos	
Superficie activa	delante
Tipo de cilindro	cilindros lobulados
Dimensiones [mm]	37 x 30 x 27
Materiales	aluminio; plástico

Indicaciones / elementos de mando	
Indicador	Estado de conmutación 1 x LED, amarillo

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²	

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro