


N7R30A



Detector inductivo de anillo NAMUR

I7R2015-N/2M/1G/1D



Características del producto

Alimentación	NAMUR
Función de salida	normalmente cerrado
Carcasa	en forma de anillo
Dimensiones [mm]	32 x 25 x 20

Datos eléctricos

Conexión a amplificadores de conmutación	sí
Amplificadores de conmutación	conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tensión nominal DC [V]	8,2; (1kΩ)
Consumo de corriente [mA]	< 1,2; (bloqueado; conductor: > 2,1)
Clase de protección	III

Salidas

Alimentación	NAMUR
Función de salida	normalmente cerrado

Rango de detección

Diámetro de la bola de medición [mm]	6
Velocidad máx. de paso [m/s]	25

Precisión / diferencias

Histéresis [mm]	1
-----------------	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...100
Nota sobre la temperatura ambiente	margen de temperatura máx.: 100 K
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

Homologaciones	BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016
Marcado ATEX	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIC T125°C Da
CEM	EN 60947-5-2


N7R30A



Detector inductivo de anillo NAMUR

I7R2015-N/2M/1G/1D

MTTF	[años]	3318
Parámetros de seguridad		
Capacidad propia máx.	[nF]	150
Inductancia propia máx.	[μH]	100
Datos mecánicos		
Peso	[g]	66,7
Carcasa		en forma de anillo
Dimensiones	[mm]	32 x 25 x 20
Diámetro interior	[mm]	15
Materiales		PA 12-GF30
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m; 2 x 0,14 mm ² , PTFE		
Conexión		



BN = Colores de los hilos :
BU = marrón
azul