
NE5009

Detector inductivo NAMUR

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



CE

Características del producto		
Función de salida		normalmente cerrado
Alcance	[mm]	1
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M8 x 1 / L = 30
Datos eléctricos		
Tensión nominal DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Tensión de conexión DC	[V]	5...25
Consumo de corriente	[mA]	< 1; (bloqueado; conductor: > 2,1)
Salidas		
Función de salida		normalmente cerrado
Resistencia máx. del cable	[Ω]	50
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	2000
Rango de detección		
Alcance	[mm]	1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques y vibraciones		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Parámetros de seguridad		
Capacidad propia máx.	[nF]	80
Inductancia propia máx.	[µH]	110
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Montaje		enrasable
Dimensiones	[mm]	M8 x 1 / L = 30
Nombre de la rosca		M8 x 1
Materiales		latón niquelado; PBT

NE5009

Detector inductivo NAMUR

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART


Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul