



NG500A



Detector inductivo NAMUR

IGB2012-N/US/1G/1D



Características del producto	
Alimentación	NAMUR
Función de salida	normalmente cerrado
Alcance [mm]	12
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M18 x 1 / L = 51
Datos eléctricos	
Conexión a amplificadores de conmutación	sí
Amplificadores de conmutación	conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tensión nominal DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tensión de conexión DC [V]	7,5...30; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva)
Consumo de corriente [mA]	< 1; (bloqueado; conductor: > 2,1)
Clase de protección	II
Salidas	
Alimentación	NAMUR
Función de salida	normalmente cerrado
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	30; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva)
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	300
Rango de detección	
Alcance [mm]	12
Alcance real Sr [mm]	12 ± 10 %
Precisión / diferencias	
Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr]	1...15
Deriva del punto de conmutación	-10...10

NG500A



Detector inductivo NAMUR

IGB2012-N/US/1G/1D

[% del Sr]

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

Homologaciones	BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003	
Marcado ATEX		II 1G Ex ia IIC T6 Ga
		II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da
CEM	EN 60947-5-6	
Resistencia a choques y vibraciones	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF	[años]	3387

Parámetros de seguridad

Capacidad propia máx.	[nF]	200
Inductancia propia máx.	[μH]	85

Datos mecánicos

Peso	[g]	90
Carcasa	Tipo con rosca	
Montaje	no enrasable	
Dimensiones	[mm]	M18 x 1 / L = 51
Nombre de la rosca	M18 x 1	
Materiales	latón especial; Superficie activa: PBT; ventana LED: PA	

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	4 x 90° LED, amarillo
-----------	-----------------------	-----------------------

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A




NG500A



Detector inductivo NAMUR

IGB2012-N/US/1G/1D

Conexión



1 = Conexión al amplificador NAMUR