


O2D919



Fuente de iluminación externa

RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US



Características del producto	
Tipo de luz	Luz blanca
Campo de aplicación	
Campo de iluminación [mm]	Ø 106 / Ø 66; (exterior / interior)
Diseño	anillo
Modo de funcionamiento	alta potencia luminosa (pulsada, funcionamiento continuo solo con refrigeración); potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible)
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	24 DC
Consumo de corriente [mA]	Régimen "funcionamiento permanente": 800; Régimen "Alta luminosidad": 1200
Tipo de luz	Luz blanca
Temperatura del color [K]	5600
Entradas	
Disparador	24 V PNP
Rango de detección	
Ángulo de apertura cilíndrico [°]	120
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-10...55



Fuente de iluminación externa

RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US

Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 65
Protección contra sobrecalentamiento	sí; (desconexión con 65...75 °C)

Homologaciones / pruebas

Seguridad fotobiológica	grupo libre; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	----------------------------------

Datos mecánicos

Peso [g]	488
Dimensiones [mm]	Ø 122 / L = 20,5
Materiales	aluminio negro anodizado
Material de la lente	vidrio

Indicaciones / elementos de mando

Indicador		LED combinado, tricolor
	Estado de iluminación	amarillo
	Disponibilidad	verde
	Exceso de temperatura	rojo

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------


Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, negro; 4 x 0,34 mm²

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión



- 4 Disparador
- 2 Régimen "Alta luminosidad"