


Sistema réflex

OCP-ASI/US-100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



receptor situado en la lente superior
emisor situado en la lente inferior

Características del producto

Tipo de luz	luz roja
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Sistema	Filtro de polarización
Principio de funcionamiento	Sistema réflex

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 35
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Protección contra sobretensión		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	660

Salidas

Alimentación	AS-i
Función de salida	Modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Frecuencia de conmutación [Hz] DC	1500

Rango de detección

Alcance	[m]	< 5; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance ajustable		sí

**Sistema réflex**

OCP-ASI/US-100

Diámetro máx. del punto luminoso [mm]	133
Dimensiones del punto luminoso en referencia a	con el alcance máximo
Filtro de polarización disponible	sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Parámetros AS-i

Configuración de E/S AS-i [hex]	1
Código ID AS-i [hex]	1

Datos mecánicos

Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	49 x 15 x 42
Materiales	Zinc conformado a presión
Material de la lente	PMMA

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Función	1 x LED, amarillo parpadea

Accesorios

Componentes incluidos	destornillador
-----------------------	----------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica


Conector: 1 x M12; codificación: A



Sistema réflex

OCP-ASI/US-100

Conexión



Diagramas y curvas

curva de exceso de ganancia

