


OGT-HPKG/US



- CE cUL US LISTED UKCA

Tipo de luz	luz roja
Carcasa	Tipo con rosca

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
-----------------------------	------------------------------

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	20
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	645

Alimentación	PNP
Función de salida	conmutación con luz
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	200
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

Alcance	[mm]	10...400; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión)
Rango de configuración	[mm]	70...400
Alcance ajustable		sí



Sistema de reflexión directa

OGT-HPKG/US

Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	25
Dimensiones del punto luminoso en referencia a		con el alcance máximo

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección		IP 65; (en combinación con el conector correspondiente)

Homologaciones / pruebas

CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[años]	901

Datos mecánicos

Peso	[g]	14,8
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Nombre de la rosca		M18 x 1
Materiales		Carcasa: ABS
Material de la lente		PMMA

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Elementos de mando		potenciómetro

Accesorios

Componentes incluidos		tuercas de fijación: 2
-----------------------	--	------------------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Sistema de reflexión directa

OGT-HPKG/US

Conexión

