




Barrera fotoeléctrica, emisor

OES-V




Características del producto	
Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	Tipo con rosca
Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Datos eléctricos	
Conexión a amplificadores de conmutación	sí
Amplificadores de conmutación	Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Clase de protección	III
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	950
Salidas	
Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no
Rango de detección	
Emisor / receptor	emisor
Alcance [m]	< 1
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67

**Barrera fotoeléctrica, emisor**

OES-V

Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[años]	49633
Datos mecánicos		
Peso	[g]	56,5
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M8 x 1
Nombre de la rosca		M8 x 1
Materiales		latón niquelado
Accesorios		
Componentes incluidos		tuerkas de fijación: 2
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m; 1 x 0,14 mm ²		
Conexión		



RD = Colores de los hilos :
screen = rojo
pantalla