

Barrera fotoeléctrica, emisor

OES-V/10M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OE0003

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

**Características del producto**

Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	Tipo con rosca

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Conexión a amplificadores de conmutación	sí
Amplificadores de conmutación	Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Clase de protección	III
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	950

Salidas

Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Rango de detección

Emisor / receptor	emisor
Alcance [m]	< 1

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------



Barrera fotoeléctrica, emisor

OES-V/10M

Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
MTTF		[años]	49633
Datos mecánicos			
Peso		[g]	0,126
Carcasa		Tipo con rosca	
Dimensiones		[mm]	M8 x 1
Nombre de la rosca		M8 x 1	
Materiales		latón niquelado	
Accesorios			
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 2	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			
Cable: 10 m; 1 x 0,14 mm²			
Conexión			



RD =
screen =

Colores de los hilos :
rojo
pantalla