




Barrera fotoeléctrica, emisor

OES-V/6m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Reemplazado por el artículo: OE0006



Características del producto

Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M8 x 1

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Conexión a amplificadores de conmutación	sí
Amplificadores de conmutación	Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Clase de protección	III
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	950

Salidas

Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Rango de detección

Emisor / receptor	emisor
Alcance [m]	< 1

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67


OE0008



Barrera fotoeléctrica, emisor

OES-V/6m

Homologaciones / pruebas	
CEM	EN 60947-5-2
MTTF [años]	49633
Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M8 x 1
Nombre de la rosca	M8 x 1
Materiales	latón niquelado
Accesorios	
Accesorios incluidos	tuercas de fijación: 2 x
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 6 m; 1 x 0,14 mm ²	
Conexión	



Colores de los hilos :

RD = rojo
screen = pantalla

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Reemplazado por el artículo: OE0006