OA3507

Sistema réflex

OAP-FKOA/LS500L



1 interruptores selectores y potenciómetros detrás de la tapa

Características del producto		
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Sistema		Filtro de polarización
Principio de funcionamiento		Sistema réflex
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tensión de alimentación	[V]	20...250 AC/DC
Potencia absorbida máx.	[VA]	3,5
Clase de protección		II
Salidas		
Alimentación		relé
Función de salida		Modo luz / oscuridad; (Programable)
Poder de corte		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frecuencia de conmutación AC	[Hz]	10
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	10
Protección contra cortocircuitos		no
Resistente a sobrecargas		no

OA3507

Sistema réflex

OAP-FKOA/LS500L

Rango de detección			
Alcance con respecto a reflector	[m]	8; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)	
Alcance ajustable		sí	
Filtro de polarización disponible		sí	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60	
Grado de protección		IP 65	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	362,874	
Carcasa		rectangular	
Dimensiones	[mm]	90 x 30 x 70	
Materiales		PBT	
Material de la lente		PMMA	
Orientación de la óptica		óptica lateral	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
		Disponibilidad	1 x LED, verde
		Función	1 x LED, rojo
Accesorios			
Componentes incluidos		Escuadra de fijación	
		destornillador	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

Conexión eléctrica

Conector: 1 x 7/8"; codificación: A

OA3507

Sistema réflex

OAP-FKOA/LS500L

Conexión