OE0010


Barrera fotoeléctrica, receptor

OEE-V/6M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OE0005

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Carcasa		Tipo con rosca
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos		
Conexión a amplificadores de conmutación		sí
Amplificadores de conmutación		Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Clase de protección		III
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	950
Salidas		
Protección contra cortocircuitos		no
Resistente a sobrecargas		no
Rango de detección		
Emisor / receptor		receptor
Alcance	[m]	< 1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80

OE0010


Barrera fotoeléctrica, receptor

OEE-V/6M

Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[años]	49633
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M8 x 1
Nombre de la rosca		M8 x 1
Materiales		latón niquelado
Accesorios		
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 2
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		

Cable: 6 m; 1 x 0,14 mm²

Conexión



	Colores de los hilos :
WH =	blanco
screen =	pantalla