

Barrera fotoeléctrica, emisor

OAS-000A/LS500L/25M



1 interruptores selectores y potenciómetros detrás de la tapa

Características del producto

Carcasa rectangular

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Barrera fotoeléctrica

Datos eléctricos

Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tensión de alimentación	[V]	20...250 AC/DC
Potencia absorbida máx.	[VA]	3,5
Clase de protección		II

Salidas

Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Rango de detección

Emisor / receptor		emisor
Alcance	[m]	25
Alcance ajustable		sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección		IP 65

OA3513



Barrera fotoeléctrica, emisor

OAS-OOOA/LS500L/25M

Datos mecánicos		
Peso	[g]	335,658
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	90 x 30 x 70
Materiales		PBT
Material de la lente		PMMA
Orientación de la óptica		óptica lateral


Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Disponibilidad	1 x LED, rojo

Accesorios		
Componentes incluidos		Escuadra de fijación
		destornillador

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x 7/8"; codificación: A



Conexión

