




Barrera fotoeléctrica, emisor

OAS-00KG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	< 50
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	880

Salidas

Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Emisor / receptor	emisor
-------------------	--------

OA5204



Barrera fotoeléctrica, emisor

OAS-00KG

Alcance	[m]	< 25	
Alcance ajustable		no	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60	
Grado de protección		IP 65	
Homologaciones / pruebas			
CEM	EN 60947-5-2		
Datos mecánicos			
Carcasa		rectangular	
Dimensiones	[mm]	90 x 30 x 70	
Materiales		PPO modificado	
Material de la lente		PMMA	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador	Disponibilidad		1 x LED, verde
Accesorios			
Componentes incluidos	Escuadra de fijación		
	destornillador		
Notas			
Cantidad por pack	1 unid.		
Conexión eléctrica			
Bornes de conexión: ...1,5 mm²			
Conexión			

