



Barrera fotoeléctrica, emisor

OCS-00KG/US-100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: O5S500

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available

Características del producto

Tipo de luz	luz roja
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 30
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tipo de luz	luz roja
Longitud de onda [nm]	660

Salidas

Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Emisor / receptor	emisor
Alcance [m]	< 20
Diámetro máx. del punto luminoso [mm]	670



Barrera fotoeléctrica, emisor

OCS-00KG/US-100

Dimensiones del punto luminoso en referencia a	con el alcance máximo
--	-----------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...60
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Datos mecánicos

Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	49 x 15 x 42
Materiales		Zinc conformado a presión
Material de la lente		PMMA

Indicaciones / elementos de mando


Indicador	Disponibilidad	1 x LED, rojo
-----------	----------------	---------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

