



Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OGS501

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available

Características del producto

Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	Tipo con rosca

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	< 17
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	880

Salidas

Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Emisor / receptor	emisor
Alcance [m]	< 15
Alcance ajustable	no

OG5040



Barrera fotoeléctrica, emisor

OGS-00KG

Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	2000
----------------------------------	------	------

Dimensiones del punto luminoso en referencia a	con el alcance máximo	
--	-----------------------	--

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Grado de protección	IP 67	
---------------------	-------	--

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Datos mecánicos

Peso	[g]	0,116
------	-----	-------

Carcasa	Tipo con rosca	
---------	----------------	--

Dimensiones	[mm]	M18 x 1
-------------	------	---------

Nombre de la rosca	M18 x 1	
--------------------	---------	--

Materiales	PBT	
------------	-----	--

Material de la lente	PMMA	
----------------------	------	--

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	1 x LED, verde
-----------	----------------	----------------

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2	
-----------------------	------------------------	--

Notas


Notas	Tensión de trabajo "supply class 2" conforme a cULus	
-------	--	--

Cantidad por pack	1 unid.	
-------------------	---------	--

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²		
-------------------------------	--	--

Conexión		
----------	--	--



Colores de los hilos :	
BN =	marrón
BU =	azul