


OGT-HNKG/US



- CE cUL US LISTED UKCA

Tipo de luz	luz roja
Carcasa	Tipo con rosca

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
-----------------------------	------------------------------

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	20
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja

Alimentación	NPN
Función de salida	conmutación con luz
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	200
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

Alcance	[mm]	10...400; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión)
Rango de configuración	[mm]	70...400
Alcance ajustable		sí



Sistema de reflexión directa

OGT-HNKG/US

Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	25
----------------------------------	------	----

Dimensiones del punto luminoso en referencia a		con el alcance máximo
--	--	-----------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 65; (en combinación con el conector correspondiente)
---------------------	--	---

Homologaciones / pruebas

CEM		EN 60947-5-2
-----	--	--------------

MTTF	[años]	894
------	--------	-----

Datos mecánicos

Peso	[g]	15,1
------	-----	------

Carcasa		Tipo con rosca
---------	--	----------------

Dimensiones	[mm]	M18 x 1 / L = 44
-------------	------	------------------

Nombre de la rosca		M18 x 1
--------------------	--	---------

Materiales		Carcasa: ABS
------------	--	--------------

Material de la lente		PMMA
----------------------	--	------

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Elementos de mando		potenciómetro
--------------------	--	---------------

Accesorios

Componentes incluidos		tuercas de fijación: 2
-----------------------	--	------------------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A





Sistema de reflexión directa

OGT-HNKG/US

Conexión

