




Detector de color

ODC-MNKG/US-100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Características del producto		
Tipo de luz		luz roja; luz verde; luz azul
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Aplicación		detección de color; modo réflex; modo de reflexión directa
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...30 DC; (Ondulación residual máx.: 5 Vss)
Consumo de corriente	[mA]	80
Clase de protección		II
Tipo de luz		luz roja; luz verde; luz azul



Detector de color

ODC-MNKG/US-100


Vida útil típ.	[h]	100000	
Temperatura de referencia para vida útil	[°C]	25	
Salidas			
Alimentación		NPN	
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2	
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100	
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	300	
Rango de detección			
Alcance	[m]	0,25...1; (modo réflex)	
Alcance	[mm]	< 60; (modo de reflexión directa ± 9)	
Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	13	
Dimensiones del punto luminoso en referencia a		Alcance	
Tiempos de reacción			
Tiempo de respuesta	[s]	< 2,5	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-10...55	
Grado de protección		IP 67	
Protección contra luz externa máx.	[klx]	20	
Homologaciones / pruebas			
CEM	EN 60947-5-2		
Datos mecánicos			
Carcasa		rectangular	
Dimensiones	[mm]	53 x 30 x 80	
Materiales		Zinc conformado a presión	
Material de la lente		vidrio	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador	Disponibilidad	1 x LED, verde	
	Función	1 x LED, amarillo	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

Detector de color


ODC-MNKG/US-100

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |