



Barrera fotoeléctrica, receptor

OLE-FNKG/LS-400

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: O5E502 + E21122

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available

Características del producto

Carcasa	rectangular
---------	-------------

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
-----------------------------	------------

Consumo de corriente [mA]	< 30
---------------------------	------

Clase de protección	II
---------------------	----

Protección contra inversiones de polaridad	sí
--	----

Protección contra sobretensión	sí
--------------------------------	----

Salidas

Alimentación	NPN
--------------	-----

Función de salida	Modo luz / oscuridad; (parametrizable)
-------------------	--

Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
--	-----

Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100; (200 (...50 °C))
---	-----------------------

Frecuencia de conmutación DC [Hz]	500
-----------------------------------	-----

Protección contra cortocircuitos	sí
----------------------------------	----

Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
--	---------



Barrera fotoeléctrica, receptor

OLE-FNKG/LS-400

Rango de detección		
Emisor / receptor		receptor
Alcance	[m]	< 25
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
Datos mecánicos		
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	75 x 27 x 62
Materiales		PBT
Material de la lente		PMMA
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Función	1 x LED, rojo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x 7/8" / M12; codificación: A



Conexión

