


Sistema réflex

OMP-FKOW/T/LS-500



receptor situado en la lente inferior
emisor situado en la lente superior



Características del producto

Tipo de luz	luz roja
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Sistema	Filtro de polarización
Principio de funcionamiento	Sistema réflex

Datos eléctricos

Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tensión de alimentación	[V]	24...240 AC/DC
Potencia absorbida máx.	[VA]	6
Clase de protección		II
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	660
Vida útil típ.	[h]	100000
Temperatura de referencia para vida útil	[°C]	25

Salidas

Alimentación	relé
Función de salida	Modo luz / oscuridad; (Programable)
Poder de corte	3A / 250 V AC
Frecuencia de conmutación AC	[Hz] 10



Sistema réflex

OMP-FKOW/T/LS-500

Frecuencia de conmutación [Hz]	10
DC	
Protección contra cortocircuitos	no
Temporización [s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

Rango de detección

Alcance con respecto a reflector [m]	13,5; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Filtro de polarización disponible	sí

Tiempos de reacción

Tiempo de respuesta [s]	< 10
-------------------------	------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...40
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	198,5
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	73 x 45 x 49
Materiales	ABS reforzado con fibra de vidrio
Material de la lente	PMMA
Orientación de la óptica	óptica lateral

Indicaciones / elementos de mando


Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Función	1 x LED, rojo

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x 7/8"; codificación: A; bloqueo: aluminio, anodizado transparente





Sistema réflex

OMP-FKOW/T/LS-500

Conexión

