




Sistema de reflexión directa

OITGFNKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Carcasa

Tipo con rosca

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

10...55 DC

Consumo de corriente

[mA]

15; ((24 V))

Clase de protección

II

Protección contra inversiones de polaridad

sí

Salidas

Alimentación

NPN

Función de salida

Modo luz / oscuridad; (parametrizable)

Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC

[V]

2,5

Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC

[mA]

250

Frecuencia de conmutación DC

[Hz]

80

Protección contra cortocircuitos

sí

Tipo de protección contra cortocircuitos

pulsada

Resistente a sobrecargas

sí



Sistema de reflexión directa

OITGFNKG

Rango de detección		
Alcance	[mm]	< 80
Alcance ajustable		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M30 x 1,5
Nombre de la rosca		M30 x 1,5
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2	
	destornillador	
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
...2,5 mm²; funda del cable: Ø 7...13 mm; Prensaestopa: M20 X 1,5		
Conexión		

