OP0016


Sistema de reflexión directa

OPT-FBOW/3L/TW3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OM0010

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tensión de alimentación	[V]	20...250 AC
Consumo de corriente	[mA]	14; ((24 V))
Clase de protección		II
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	880
Salidas		
Función de salida		Modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC	[V]	4
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC	[mA]	350
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC	[Hz]	15
Protección contra cortocircuitos		no

OP0016

Sistema de reflexión directa

OPT-FBOW/3L/TW3M

Resistente a sobrecargas		no	
Rango de detección			
Alcance	[mm]	< 3000; (papel blanco 200 x 200 mm)	
Alcance ajustable		sí	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80	
Grado de protección		IP 65	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	clase B
Datos mecánicos			
Carcasa		rectangular	
Dimensiones	[mm]	86 x 28 x 142	
Materiales		PPO modificado	
Material de la lente		vidrio	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			

Bornes de conexión: ...1,5 mm²

Conexión

