
OJE200

Barrera fotoeléctrica, receptor

OJE-DPKG/SO/AS



Características del producto		
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		oscurecimiento
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos		sí


OJE200

Barrera fotoeléctrica, receptor

OJE-DPKG/SO/AS

Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada	
Resistente a sobrecargas		sí	
Rango de detección			
Emisor / receptor		receptor	
Alcance	[m]	< 10	
Alcance ajustable		no	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60	
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
MTTF	[años]	1152	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	15	
Carcasa		rectangular	
Dimensiones	[mm]	35 x 11 x 24	
Materiales		ABS; SEPS	
Material de la lente		PMMA	
Orientación de la óptica		óptica lateral	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas			
Notas		Tensión de trabajo "supply class 2" conforme a cULus	
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			

Conector: 1 x M8; codificación: A



OJE200

Barrera fotoeléctrica, receptor

OJE-DPKG/SO/AS

Conexión

