




Barrera fotoeléctrica, emisor

ORS-V



Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Datos eléctricos		
Conexión a amplificadores de conmutación		sí
Amplificadores de conmutación		Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	950
Salidas		
Protección contra cortocircuitos		no
Resistente a sobrecargas		no
Rango de detección		
Emisor / receptor		emisor
Alcance	[m]	< 2
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	

OR0003



Barrera fotoeléctrica, emisor

ORS-V

MTTF	[años]	57078
------	--------	-------

Datos mecánicos

Peso	[g]	59,5
Carcasa		rectangular
Materiales		PPO modificado
Orientación de la óptica		óptica lateral

Accesorios

Componentes incluidos	Escuadra de fijación: 1, E20212
-----------------------	---------------------------------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Conexión



RD =
screen =

Colores de los hilos :
rojo
pantalla