


Sistema réflex

ORR/ORT-V/10m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OR0004

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



receptor situado en la lente superior
emisor situado en la lente inferior

Características del producto

Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema réflex
-----------------------------	----------------

Datos eléctricos

Conexión a amplificadores de conmutación	sí
Amplificadores de conmutación	Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	950

Salidas

Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Rango de detección

Alcance con respecto a reflector [m]	0,3...1; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance [mm]	< 200; (papel blanco 200 x 200 mm)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------



Sistema réflex

ORR/ORT-V/10m

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Datos mecánicos

Carcasa	rectangular
Materiales	PPO modificado
Orientación de la óptica	óptica lateral

Accesorios

Componentes incluidos	Escuadra de fijación: 1, E20212
-----------------------	---------------------------------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m; 2 x 0,14 mm²

Conexión



- 1 = emisor
- 2 = receptor
- Colores de los hilos :
- RD = rojo
- WH = blanco
- screen = pantalla