


## Sistema réflex

OUP-HNKG/US-100-DNO

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



receptor situado en la lente superior  
emisor situado en la lente inferior

## Características del producto

|             |             |
|-------------|-------------|
| Tipo de luz | luz roja    |
| Carcasa     | rectangular |

## Campo de aplicación

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Sistema                     | Filtro de polarización |
| Principio de funcionamiento | Sistema réflex         |

## Datos eléctricos

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Tensión de alimentación [V]                | 10...50 DC   |
| Consumo de corriente [mA]                  | 30; ((24 V)) |
| Protección contra inversiones de polaridad | sí           |
| Tipo de luz                                | luz roja     |
| Longitud de onda [nm]                      | 660          |

## Salidas

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Alimentación                                                    | NPN                 |
| Función de salida                                               | conmutación con luz |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]        | 2,5                 |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250                 |
| Frecuencia de conmutación DC [Hz]                               | 160                 |
| Protección contra cortocircuitos                                | sí                  |
| Tipo de protección contra cortocircuitos                        | pulsada             |
| Resistente a sobrecargas                                        | sí                  |

## Rango de detección

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Alcance [m]       | < 1,5; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
| Alcance ajustable | sí                                             |



Sistema réflex

OUP-HNKG/US-100-DNO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Filtro de polarización disponible | sí |
|-----------------------------------|----|

Condiciones ambientales

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
| Grado de protección       | IP 67    |

Homologaciones / pruebas

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| CEM | EN 60947-5-2 |         |
|     | EN 55011     | clase B |

Datos mecánicos

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Carcasa              | rectangular    |
| Dimensiones [mm]     | 28 x 16 x 51   |
| Materiales           | PPO modificado |
| Material de la lente | vidrio         |

Indicaciones / elementos de mando

|           |                       |                   |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| Indicador | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|-----------|-----------------------|-------------------|

Accesorios


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Componentes incluidos | Escuadra de fijación |
|-----------------------|----------------------|

Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

