




Sistema de reflexión directa

OSN-FBOA/T

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Sistema	Focalizado
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	20...250 AC/DC
Clase de protección		II
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	880

Salidas

Función de salida		Modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	10,5
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC	[V]	10,5
Corriente de salida mínima	[mA]	15
Corriente residual máx.	[mA]	6
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))



Sistema de reflexión directa

OSN-FBOA/T

Corriente máxima de pico de la salida de conmutación	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)	
Frecuencia de conmutación AC	[Hz]	25	
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	25	
Protección contra cortocircuitos		no	
Resistente a sobrecargas		no	
Temporización	[s]	0,01...5	
Rango de detección			
Alcance	[mm]	< 220; (papel blanco 200 x 200 mm)	
Focalizado		sí	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Grado de protección		IP 65	
Homologaciones / pruebas			
CEM	EN 60947-5-2		
	EN 55011	clase B	
Datos mecánicos			
Carcasa		rectangular	
Dimensiones	[mm]	80 x 28 x 95	
Materiales		PPO modificado	
Material de la lente		vidrio	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador	Estado de conmutación		1 x LED, amarillo
Accesorios			
Componentes incluidos	Escuadra de fijación		
	destornillador		
Notas			
Cantidad por pack	1 unid.		



Sistema de reflexión directa

OSN-FBOA/T

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 7...13 mm

Conexión

