




Sensor de temperatura por infrarrojos

OWF-5000-BPKG

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: TW7011 + E35061 + E35065
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto		
Carcasa		cilíndrico
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 20
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	400



Sensor de temperatura por infrarrojos

OWF-5000-BPKG

Frecuencia de conmutación [Hz]	1000
DC	
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Rango de detección - histéresis [%]	1...15
-------------------------------------	--------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Grado de protección	IP 65

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
MTTF [años]	940	

Datos mecánicos

Carcasa	cilíndrico
Dimensiones [mm]	Ø 58 / L = 129
Materiales	Carcasa: latón revestido de bronce blanco
Material de la lente	vidrio

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Accesorios


Componentes incluidos	Fibra óptica con funda helicoidal de aluminio
-----------------------	---

Notas

Notas	Artículo descatalogado
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x 7/8"



OW5001



Sensor de temperatura por infrarrojos

OWF-5000-BPKG

Conexión

