


Sensor de temperatura por infrarrojos

OWL-3506-BPKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: TW7001 + E35065

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Carcasa	cilíndrico
---------	------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...55 DC
Consumo de corriente [mA]	< 20
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	PNP
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	400
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Rango de detección - histéresis [%]	1...15
-------------------------------------	--------



Sensor de temperatura por infrarrojos

OWL-3506-BPKG

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Grado de protección		IP 65

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Datos mecánicos

Carcasa		cilíndrico
Dimensiones	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiales		Carcasa: latón revestido de bronce blanco
Material de la lente		vidrio

Indicaciones / elementos de mando


Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x 7/8"



Conexión

