




Sensor de temperatura por infrarrojos

OWL-3506-ANKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Carcasa		cilíndrico
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 20
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		NPN
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	400
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	300
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Rango de detección - histéresis	[%]	1...15
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Grado de protección		IP 65

OW5006



Sensor de temperatura por infrarrojos

OWL-3506-ANKG

Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
Datos mecánicos		
Carcasa	cilíndrico	
Dimensiones [mm]	Ø 58 / L = 200	
Materiales	Carcasa: latón revestido de bronce blanco	
Material de la lente	vidrio	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		

Conector: 1 x 7/8"



Conexión

