

OYA1060-30-4-20-P-1

Technical drawing of a 12V/20Ah battery, showing front, side, and detail views with dimensions in mm.

Front View (Left): Shows the battery terminals (T) and a label (1) with a warning symbol.

Side View (Top): Shows the battery terminals (R) and a label (2) with a warning symbol. Dimensions include a total length of 61,5 mm, a terminal height of 11 mm, and a base width of 29,5 mm. The base is labeled M12x1.

Side View (Bottom): Shows the battery terminals (R) and a label (3) with a warning symbol. Dimensions include a total length of 61,5 mm, a terminal height of 11 mm, and a base width of 29,5 mm. The base is labeled M12x1.

Top View (Right): Shows the battery terminals (R) and a label (3) with a warning symbol. Dimensions include a total length of 61,5 mm, a terminal height of 11 mm, and a base width of 29,5 mm. The base is labeled M12x1.

Bottom View (Left): Shows the battery terminals (R) and a label (3) with a warning symbol. Dimensions include a total length of 61,5 mm, a terminal height of 11 mm, and a base width of 29,5 mm. The base is labeled M12x1.

Detail Views (Right): Shows the battery terminals (R) and a label (3) with a warning symbol. Dimensions include a total length of 61,5 mm, a terminal height of 11 mm, and a base width of 29,5 mm. The base is labeled M12x1.

- CE  US UK
LISTED CA

Tipo de luz	luz infrarroja
Alimentación	PNP
Grado de protección	IP 65; IP 67

Función de protección	Protección de acceso para manos
-----------------------	---------------------------------



Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA1060-30-4-20-P-1

Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	20
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 2
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	950
Receptor		
Consumo de corriente	[mA]	83
Emisor		
Consumo de corriente	[mA]	42
Salidas		
Alimentación		PNP
Número de salidas OSSD		2
Corriente máxima por cada salida OSSD	[mA]	400; (24 V)
Protección contra cortocircuitos		sí
Rango de detección		
Altura de la zona protegida	[mm]	1060
Resolución (capacidad de detección d)	[mm]	30
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa)	[m]	0...10
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa)	[m]	3...20
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta	[ms]	8,5
Condiciones ambientales		
Aplicaciones		Clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie
Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95
Grado de protección		IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	IEC 61496-1	
Resistencia a choques	IEC 61496-1	
Resistencia a las vibraciones	IEC 61496-1	
Parámetros de seguridad		
Tipo EPES (IEC 61496-1)		4
Cumple con los requisitos		ISO 13849-1: 2015 categoría 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3

OY247S



Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA1060-30-4-20-P-1

Vida útil TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	1,7E-08

Datos mecánicos

Peso	[g]	3725
Dimensiones	[mm]	1113 x 28 x 30
Materiales		Carcasa: aluminio; placa frontal: PC
Longitud L	[mm]	1113

Indicaciones / elementos de mando

Indicador		LED, amarillo
		LED, verde
		LED, rojo
		LED, azul
		LED, naranja

Accesorios


Componentes incluidos		Ángulo de montaje: 4
		Tuercas correderas: 4
		Tuercas

Notas


Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica - emisor

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión




Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA1060-30-4-20-P-1

Conexión eléctrica - receptor

Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m; con una sección transversal del hilo de 0,34 mm²



Conexión

