


Sensor de temperatura por infrarrojos

OWS-3520-ABOA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: TW7001 + E35065

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Carcasa cilíndrico

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 20...250 AC/DC

Resistente a inversiones de polaridad no

Salidas

Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 10,5

Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 10,5

Corriente de salida mínima [mA] 15

Corriente residual máx. [mA] 7

Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 200; (250 (...50 °C))

Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 50

Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Frecuencia de conmutación AC [Hz] 20

Frecuencia de conmutación DC [Hz] 25



Sensor de temperatura por infrarrojos

OWS-3520-ABOA

Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Rango de detección

Rango de detección - histéresis [%]	1...15
-------------------------------------	--------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Grado de protección	IP 65

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Datos mecánicos

Carcasa	cilíndrico
Dimensiones [mm]	Ø 58 / L = 150
Materiales	Carcasa: latón revestido de bronce blanco
Material de la lente	vidrio

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Notas

Notas	Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x 7/8"



Sensor de temperatura por infrarrojos

OWS-3520-ABOA

Conexión



Nota : fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1 $\leq$ 2 A de acción rápida