




Sensor de temperatura por infrarrojos

OWS-3520-BPKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: TW7001 + E35065

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Características del producto                               |      |            |
|------------------------------------------------------------|------|------------|
| Carcasa                                                    |      | cilíndrico |
| Datos eléctricos                                           |      |            |
| Tensión de alimentación                                    | [V]  | 10...55 DC |
| Consumo de corriente                                       | [mA] | < 20       |
| Clase de protección                                        |      | II         |
| Protección contra inversiones de polaridad                 |      | sí         |
| Salidas                                                    |      |            |
| Alimentación                                               |      | PNP        |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC       | [V]  | 2,5        |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC | [mA] | 400        |
| Frecuencia de conmutación DC                               | [Hz] | 1000       |
| Protección contra cortocircuitos                           |      | sí         |
| Tipo de protección contra cortocircuitos                   |      | pulsada    |
| Resistente a sobrecargas                                   |      | sí         |
| Rango de detección                                         |      |            |
| Rango de detección - histéresis                            | [%]  | 1...15     |



## Sensor de temperatura por infrarrojos

OWS-3520-BPKG

## Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -20...60 |
| Grado de protección  |      | IP 65    |

## Homologaciones / pruebas

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| CEM | EN 60947-5-2 |         |
|     | EN 55011     | clase B |

## Datos mecánicos

|                      |      |                                           |
|----------------------|------|-------------------------------------------|
| Carcasa              |      | cilíndrico                                |
| Dimensiones          | [mm] | Ø 58 / L = 150                            |
| Materiales           |      | Carcasa: latón revestido de bronce blanco |
| Material de la lente |      | vidrio                                    |

## Indicaciones / elementos de mando


|           |                       |                   |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| Indicador | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|-----------|-----------------------|-------------------|

## Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

## Conexión eléctrica

Conector: 1 x 7/8"



## Conexión

