

OW5020




Sensor de temperatura por infrarrojos

OWI-BPKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: TW7000

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto	
Carcasa	Tipo con rosca
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	20; ((24 V))
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Salidas	
Alimentación	PNP
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	150
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí
Rango de detección	
Alcance ajustable	sí
Rango de la longitud de onda [µm]	6...14
Tiempos de reacción	
Tiempo de respuesta [s]	< 500
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...60



Sensor de temperatura por infrarrojos

OWI-BPKG

Grado de protección	IP 65
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Datos mecánicos

Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M30 x 1,5 / L = 113
Nombre de la rosca	M30 x 1,5
Materiales	Carcasa: latón revestido de bronce blanco
Material de la lente	plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
	destornillador


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco