

Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA1510-14-4-06-P-1

En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).



T	emisor
R	receptor
1	LED tricolor rojo / verde / naranja
2	LED bicolor amarillo / azul
3	LED bicolor rojo / verde



Características del producto

Tipo de luz

luz infrarroja

Campo de aplicación

Función de protección

Protección de acceso para dedos

Datos eléctricos

Tolerancia de tensión de alimentación

[%]

20



Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA1510-14-4-06-P-1

Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 2
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	950
Receptor		
Consumo de corriente	[mA]	83
Emisor		
Consumo de corriente	[mA]	42
Salidas		
Alimentación		PNP
Número de salidas OSSD		2
Corriente máxima por cada salida OSSD	[mA]	400; (24 V)
Protección contra cortocircuitos		sí
Rango de detección		
Altura de la zona protegida	[mm]	1510
Resolución (capacidad de detección d)	[mm]	14
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa)	[m]	0...3
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa)	[m]	1...6
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta	[ms]	20
Condiciones ambientales		
Aplicaciones		Clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie
Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95
Grado de protección		IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	IEC 61496-1	
Resistencia a choques	IEC 61496-1	
Resistencia a las vibraciones	IEC 61496-1	
Parámetros de seguridad		
Tipo EPES (IEC 61496-1)		4
Cumple con los requisitos		ISO 13849-1: 2015 categoría 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3
Vida útil TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	3,2E-08



Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA1510-14-4-06-P-1


Datos mecánicos		
Peso	[g]	4925
Dimensiones	[mm]	1563 x 28 x 30
Materiales		Carcasa: aluminio; placa frontal: PC
Longitud L	[mm]	1563
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador		LED, amarillo
		LED, verde
		LED, rojo
		LED, azul
		LED, naranja
Accesorios		
Componentes incluidos		Ángulo de montaje: 6
		Tuercas correderas: 6
		Tuercas
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - emisor		
Conector: 1 x M12; codificación: A		
Conexión		

Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA1510-14-4-06-P-1

Conexión eléctrica - receptor

Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m; con una sección transversal del hilo de 0,34 mm²



Conexión

