



Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA0310-30-2-12-P-1

En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados.
Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).



Características del producto	
Tipo de luz	luz infrarroja
Alimentación	PNP
Grado de protección	IP 65; IP 67
Campo de aplicación	
Función de protección	Protección de acceso para manos



Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA0310-30-2-12-P-1

Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	20
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 2
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	950
Receptor		
Consumo de corriente	[mA]	83
Emisor		
Consumo de corriente	[mA]	42
Salidas		
Alimentación		PNP
Número de salidas OSSD		2
Corriente máxima por cada salida OSSD	[mA]	400; (24 V)
Protección contra cortocircuitos		sí
Rango de detección		
Altura de la zona protegida	[mm]	310
Resolución (capacidad de detección d)	[mm]	30
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa)	[m]	0...4
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa)	[m]	3...12
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta	[ms]	6
Condiciones ambientales		
Aplicaciones		Clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie
Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95
Grado de protección		IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	IEC 61496-1	
Resistencia a choques	IEC 61496-1	
Resistencia a las vibraciones	IEC 61496-1	
Parámetros de seguridad		
Tipo EPES (IEC 61496-1)		2
Cumple con los requisitos		ISO 13849-1: 2015 categoría 2, PL c
		IEC 62061 SIL 1

OY032S



Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA0310-30-2-12-P-1

Vida útil TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	2,7E-08

Datos mecánicos		
Peso	[g]	1650
Dimensiones	[mm]	363 x 28 x 30
Materiales		Carcasa: aluminio; placa frontal: PC
Longitud L	[mm]	363


Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	emisor	1 x LED
	receptor	2 x LED

Accesorios	
Componentes incluidos	Ángulo de montaje: 4
	Tuercas correderas: 4
	Tuercas


Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - emisor

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión



Cortina fotoeléctrica de seguridad

OYA0310-30-2-12-P-1

Conexión eléctrica - receptor

Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m; con una sección transversal del hilo de 0,34 mm²



Conexión

